

EKASTU-Augenspülflaschen DIN EN 15154-4, EKASTU Eye Wash Bottles

Die EKASTU-Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahmen zum Ausspülen der Augen, zum Entfernen eingedrungener Fremdkörper vor dem Beginn einer therapeutischen Behandlung.

Beim Lackieren, bei Schmutz-, Chemikalien- und Staubarbeiten empfiehlt es sich stets eine EKASTU-Augenspülflasche griff- und einsatzbereit vorzuhalten. In versiegeltem Zustand sehr lange einsetzbar.

EKASTU-Augenspülflaschen

Artikel	Best.-Nr.
① Augenspülflasche mit Trichter u. Kippventil, leer (600 ml)	36 52 20001
Zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, usw. PE-Flasche mit aufgeschraubtem Augentrichter und Kippventil auslaufsicher. Durch das Kippventil können die Augen sowohl im Stehen als auch im Liegen gespült werden.	

Artikel	Best.-Nr.
① Augenspülflasche mit Trichter u. Kippventil, gefüllt (600 ml)	36 52 77959
Wie EKASTU-Augenspülflasche, leer (600 ml), jedoch mit Wasserfüllung.	

Artikel	Best.-Nr.
① Augenspülflasche ECO mit Trichter, gefüllt (600 ml)	10 52 37111
Wie o.g. EKASTU-Augenspülflasche, jedoch in ökonomischer Ausführung, ohne Kippventil.	

Artikel	Best.-Nr.
② Augenspülflasche mini mit Trichter u. Kippventil, leer (175 ml)	36 52 77251
Zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, usw. PE-Flasche mit aufgeschraubtem Augentrichter und Kippventil auslaufsicher. Durch das Kippventil können die Augen sowohl im Stehen als auch im Liegen gespült werden. Sie können bequem, durch ihre ergonomisch gewölbte Form, in der Brust- und Kitteltasche mitgeführt werden.	

Artikel	Best.-Nr.
② Augenspülflasche mini mit Trichter u. Kippventil, gefüllt (175 ml)	36 52 77259
Wie EKASTU-Augenspülflasche mini, leer (175 ml), jedoch mit Wasserfüllung.	

Artikel	Best.-Nr.
② Augenspülflasche mini-ECO mit Trichter, gefüllt (175 ml)	10 52 37112
Wie o.g. EKASTU-Augenspülflasche, jedoch in ökonomischer Ausführung, ohne Kippventil.	

Artikel	Best.-Nr.
③ Augenspülstation (EPS) komplett	10 52 37999
mit 2 EKASTU-Augenspülflaschen 175 + 600 ml	

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
④ Augenspülstation (EPS) leer	10 52 37955
für 2 EKASTU-Augenspülflaschen	
⑤ Wandbox mit Klarsichtdeckel für 1 Augenspülflasche	36 52 20120
⑥ Wandhalterung für 1 Augenspülflasche	10 52 37950
aus hochwertigem Edelstahl	

